

# VANITY BAG

MetaLT  
リリース記念特典

オリジナル  
ヴァニティバッグ




MetaLTのリリースを記念して、今だけ特別仕様のヴァニティバッグ同梱版にてお届けいたします。


## 仕様紹介



持ち運びしやすい名刺サイズのオリジナルミラー。折りたたみ携帯ケースのポケットにぴったり収まるサイズです。



左右にそれぞれ小物が収納できるポケットが付いています。右側のポケット内には、アクセサリフック付き。



長さや質感など、細部までこだわった重厚感と高級感のあるゴールドチェーン。華やかさをプラスしてくれます。

## 開封後は、様々なシーンでお使いいただけます



販売店


自分史上最高美を超える

—メタエルティ—  
MetaLT

家庭用全身美容器

MetaLT

# Limitless Beauty



## コンプレックスと戦う人の 心強いパートナーになりたい

1台5役で頭皮から足裏まで全身ケアが可能。  
全機能に業務用機器同様の機能とノウハウを搭載し、最高美を引き出す。  
美容に費やす時間は、“美しい時間”というよりも、コンプレックスと向き合う、“戦う時間”でもないと私たちは考えています。「自分自身と向き合い、美しくなろうと戦う全ての人にとって、最高の味方を作りたい!」そんな想いからMetaLTは生まれました。

## 自分史上、最高美を超える。

業務用の技術とノウハウを継承した  
サーマルフラクショナルを始めとする  
本格機能を家庭用に搭載。

MetaLTが美容サロンのオーナー様に好評をいただいた理由の一つが、家庭用サーマルフラクショナル。業務用の技術とノウハウを継承し、家庭でも本格的なお手入れができる機能を搭載! また、メイクの上からもお手入れ可能であり、これまでの美顔器概念を一新する新時代の美顔器を実現しました。



※TF/MCモードを除く・自社製品比較

## TF Mode

サーマルフラクショナル

高周波を針状に照射することにより、  
肌への負担を抑えつつ肌内部※に  
アプローチすることが可能です。

針状の高周波で  
肌をひきしめ

メイクの上から  
でもOK

手軽な秒速  
ケアが可能

狙い撃ち  
集中ケア



※角質層まで



MOVIE

## RF Mode

ラジオ波

加温とほぐして、  
お肌にハリや弾力を与えます。



※角質層まで




MOVIE

## EP Mode

エレクトロポレーション

美容成分の浸透※を助け  
肌に潤いを与えます。



※角質層まで



MOVIE

## EMS Mode

イーエムエス

EMSで筋肉を動かし  
引き締めます。



※角質層まで




MOVIE

## MC Mode

マイクロカレント

微弱な生体電流を流すことにより、  
キメの整ったすこやかな肌へ導きます。



※角質層まで



MOVIE

# CONCEPT


## 自然に“続けられる”という新常識

✓メイクの上からでもOK


✓オートモード搭載

美は1日にしてならず。  
だからこそ、“続けられる”要素を徹底的に追求。

忙しい日々の中で“続けられる”ためには、一体何が必要なのか？  
MetalLTでは様々なリサーチを通して、『操作性』『即効性』『インテリア性』  
『心地よさ』『多様性』の5つの要素へのアプローチを追求しました。



がんばれない日を、  
“ちょっとがんばれる日”にする  
美顔器



### インテリアとして成立する造形美

「美は一日にしてならず」だからこそ、生活の中の手が届く範囲に置いておけるものでない限り“続ける”は叶わない。その想いから、MetalLTは使用しない時も部屋に置いて頂けるデザイン性に重点を置いています。

インテリアと並べても違和感がないような上質な質感と、洗練された流線型のフォルムを実現しています。



### 大切な肌に直接ふれるものだからこそ“素材から追求” お手入れに応じて使い分ける2つのヘッドをご用意

一生モノの大切な肌に触れるものだからこそ、メッキ素材やコーティング仕上げではなく「純金」「ステンレス」とそれぞれの各機能に合わせた、最適で且つハイクオリティな素材を厳選しました。

「家庭用サーマルフラクショナル」で使用するゴールドヘッドは、耐腐食性に優れた24金を贅沢に使用しています。ステンレスヘッドは耐久性、通電性に優れたステンレス素材を採用。家庭用には珍しい“突起仕様”で、計算しつくされた高さと面積の端子数で、「ツボを押さえながらお手入れ」「身体の隅々までのピンポイントケア」が可能です。



### Auto Mode オートモード

「毎日のお手入れを、考えなくてもすぐに始められるように」、そんな想いを込めてオートモードをご用意致しました。1つの機能で集中ケアができる事はもちろん、オートモードによって操作開始からたった4秒でお手入れ可能。最適なお手入れ時間とモード変更を自動で行うため、ご自宅でくつろぎながら、撫でるだけで“プロのケアを再現”できます。

### 4秒で始まる15分の肌運動トリートメント

Step1 5min

**RF Mode**  
ラジオ波

あたためとほぐして、お肌ハリや弾力を与えます。

Step2 5min

**EP Mode**  
エレクトロポレーション

美容成分の浸透※を助け肌を潤いを与えます。


Step3 5min

**EMS Mode**  
イーエムエス


筋肉を動かし、肌を引き締めます。

※角質層まで

# 美容のプロフェッショナルも唸る 納得の高評価\*



有名美容サロン・脱毛サロンオーナーや美容メーカー様など  
美に厳しい目をお持ちのプロの方々がMetaLTを絶賛!!



MetaLT

ご購入時に「メタエルティをフルパワーで  
実感いただける極め動画」をお送り致します

公式サイト



instagram



製品名	MetaLT	スタンドの重さ (g)	190g
大きさ (mm)	45 (W) x 103 (D) x 235 (H)	電源電圧	5V / 2A 以上
スタンドの大きさ (mm)	100 (W) x 131 (D) x 68 (H)	消費電力	7.4W
重さ (g)	164g	バッテリー	7.4V / 1,000mA

※自社調べ ビューティーワールド期間中、MetaLT 体験者によるアンケート (n=93)



MetaLT 専用化粧品

## MetaLT SKIN

—メタエルティスキン—

ハリ・ツヤ・潤いのある  
美しい肌を実現


ミストを軽く吹きかけるだけで、何度も塗り重ねて保湿したかのようなもっちりみずみずしいツヤ肌に。



MetaLT: オートモード・RF・EP・EMS 専用ミスト状美容液


基材となる"水"からこだわった独自の高性能浸透水\*

### メタイオンウォーター



マイクロサイズで肌負担を与えず、優しく浸透\*

### マイクロミスト



### メタエルティの効果を最大限引き上げる独自製法

- グルタチオン**  
美容クリニックなどで白玉点滴の主成分としても使われる美容成分です。
- セラミド3種類** セラミドNP、セラミドNG、セラミドAP  
乾燥予防や肌の潤い保持など、高い保湿持続効果。キメの整ったすこやかに肌へ。
- アルブチン**  
くすみの集中ケアとして肌に潤いを与え、つややかに透き通るような美肌へ導く。
- ナイアシナミド**  
ビタミンB3の一種で注目の成分。肌のキメを整えて健やかなすべすべの肌へと導きます。
- 植物発酵液** 乳酸桿菌/加水分解ハトムギ胚/胚乳発酵液  
ハトムギの種子から採取したエキスで、保湿や潤いなど皮膚をすこやかに保つ成分。
- 甘草エキス** グリチルリチン酸2K  
保湿効果があり肌の潤いを保ちます。肌の水分・油分のバランスを整えて健やかに肌へ。
- シロツメクサエキス**  
シロツメクサの全草より得られるエキスです。肌を整え、ハリを与えます。
- トレハロース**  
天然の保湿成分。しっとりするのにべたつかない使用感を実現。

1本で  
多機能スキンケア可能  
メイクの上から  
潤いキープ  
ミスト

日中乾燥対策  
艶ミスト  
エレクトロポレーション  
導入可能・他機器  
でもOK